

**TK hrubovací fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	205270 6
GTIN	4062406122614
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování.

Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

Technický popis

Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,08 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Délka břitu L_c	18 mm
Celková délka L	62 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø stopky D_s	6 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Ø břitu D_c	6 mm
Uvolňovací Ø D_1	5,5 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,1 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	24 mm
Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Profil frézování	WR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
PA 66	omezené použití	120 m/min	N
PEEK	omezené použití	100 m/min	N
Cu	vhodný	80 m/min	N
CuZn	vhodný	100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/205270-6>

