

3M Roloc™

**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø 50,8 mm, Provedení rouna: XCRS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554056 XCRS
GTIN	50638060215383
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. **Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost.** Ideální pro odstraňování okují.

**Použití:**

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

**Technický popis**

Označení 3M	XT-DR
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>
Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Ø kotouče	50,8 mm
Stupeň tvrdosti	velmi tvrdý
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		