

Garant**Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30°, Morse kužel: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320643 2
GTIN	4062406127268
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Přesné provedení s dodatečnou pevností v uložení.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**
- **S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.**
- **S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.**
- **výborně vhodné pro výrobu závitů a ozubení.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Výhoda:

Odtlačovací matice odstranitelná dopředu, aby nedocházelo k žádné rušivé kontuře v procesu obrábění.

Použití:

Obrábění malých a nejmenších dílů, např. obrábění závitů, při optimální dostupnosti rovné plochy.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací matice.

Ø pouzdra D: 26 mm

Celková délka L: 123 mm

Užitná délka B: 59 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 6 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 12 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Technický popis

Celková délka L	123 mm
Pro hmotnost obrobku	850 kg
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	59 mm
Největší Ø hrotu 60° A	6 mm
Morse kužel	MK2
Délka hrotu C	21 mm
Ø pouzdra D	26 mm
Největší Ø hrotu 30° A	12 mm
Provedení	s odtlačovací maticí
Druh produktu	Středicí hrot