

**Garant****Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30°, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320643 3
GTIN	4062406127275
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Přesné provedení s dodatečnou pevností v uložení.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**
- **S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.**
- **S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.**
- **výborně vhodné pro výrobu závitů a ozubení.**

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Výhoda:**

**Odtlačovací matice odstranitelná dopředu**, aby nedocházelo k žádné rušivé kontuře v procesu obrábění.

**Použití:**

Obrábění malých a nejmenších dílů, např. obrábění závitů, při optimální dostupnosti rovné plochy.

**Rozsah dodávky:**

Včetně odtlačovací matice.

Ø pouzdra D: 30 mm

Celková délka L: 149 mm

Užitná délka B: 68 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 7 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

## Technický popis

Morse kužel	MK3
Ø pouzdra D	30 mm
Maximální počet otáček	5000 min <sup>-1</sup>
Největší Ø hrotu 30° A	14 mm
Užitná délka B	68 mm
Pro hmotnost obrobku	1000 kg
Celková délka L	149 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka hrotu C	24 mm
Největší Ø hrotu 60° A	7 mm
Provedení	s odtlačovací maticí
Druh produktu	Středicí hrot