

3M**Kotouč na hrubé čištění se stopkou (SiC), XT-ZS, Ø kotouče: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555930 75
GTIN	4054596605817
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost. Ideální pro odstraňování okují.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Technický popis

Šířka kotouče	15 mm
Ø kotouče	75 mm
Doporučené otáčky	8000 min ⁻¹
Tloušťka	15 mm
Ø stopky	6 mm
Brusivo	karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Stupeň tvrdosti	velmi tvrdý
Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	XT-ZS
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1	556380 1
Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2	556380 1-2