

**3M****Kotouč pro hrubé čištění (SiC), XT-DC, Ø kotouče: 150mm**

## Údaje o objednávce

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 555934 150     |
| GTIN           | 68410001133739 |
| Třída artiklu  | 53M            |

## Popis

### Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

**Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost.** Ideální pro odstraňování okují.

### Použití:

**Radiální použití** na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

## Technický popis

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Doporučené otáčky | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Ø kotouče         | 150 mm                 |
| Ø otvoru          | 13 mm                  |
| Tloušťka          | 15 mm                  |
| Brusivo           | karbid křemíku (SiC)   |
| Zkratka brusiva   | SiC                    |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Stupeň tvrdosti             | velmi tvrdý         |
| Stupeň jemnosti             | zvlášť hrubý        |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %             |
| Atribut názvu produktu      | XT-DC               |
| Druh produktu               | hrubé čisticí rouno |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Kámen            | omezené použití |                |         |
| Laky             | vhodný          |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| mokrý max.       | omezené použití |                |         |
| suchý            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2

556380 1-2

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1

556380 1