

Garant**TK fréza MTC, bez povlaku, Ø DC: 9,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202243 9,5
GTIN	4062406127459
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S **excentrickým podbroušením** a dodatečným **leštěním** v komorách pro třísky pro vynikající **odvod třísek** u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.

Konstrukční délky podobné **DIN 6527 dlouhé**.

Použití:

Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Délka břitu L_c	22 mm
Tvar stopky	HA
Ø břitu D_c	9,5 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uvolňovací Ø D_1	8,9 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Počet zubů Z	3

Celková délka L	72 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	30 mm
Směr přířezu	Horizontální, šikmý a vertikální
Ø stopky D _s	10 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	MTC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	vhodný	190 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	150 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	120 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	180 m/min	N
PE-HD	vhodný	130 m/min	N
PA 66	vhodný	150 m/min	N
PEEK	vhodný	130 m/min	N
PF 31	vhodný	110 m/min	N

Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	120 m/min	N
CuZn	vhodný	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		
Služby			

Broušení stopky Typ HB

129100 HB