

Garant GRIDLINE

Skříňka na počítač 16G, Výška: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927335 500
GTIN	4062406124564
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň 16G se stabilní ocelovou konstrukcí s motorovým větrákem a pevně namontovanou 2násobnou zásuvkovou lištou s vypínačem a jemnou pojistkou. 3pólový přípojovací kabel (3 m) s průmyslovým propojovacím konektorem. Přívod vzduchu přes dmychadlo v plášti. Zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Pro optimální uložení počítače na pracovišti. Chrání jej před znečištěním a poškozením. Zabraňuje neoprávněnému přístupu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

První připojení, připojení konektorů nebo zdírek na vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Technický popis

Užitná hloubka	600 mm
Počet ventilátorů	1
Hmotnost	19,7 kg

Se zásuvkovou lištou	ano
Podstavec korpusu (nahore otevřený)	ano
Hloubka	650 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Připojovací kabel délka	3 m
Šířka	400 mm
Užitná výška	425 mm
Výška	500 mm
Užitná šířka	350 mm
Počet zásuvkových lišt	1
Počet vypínačů	1
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Počet zásuvek typ F	2
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň na počítač

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12

914226 KO12