




## Momentový šroubovák plně izolovaný, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659953 4
GTIN	4013288206398
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

Ergonomicky tvarovaná vícesložková příčná rukojeť pro optimální přenos síly. Každý šroubovák je **přednastavený na utahovací moment** vhodný pro příslušnou velikost šroubu. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na rukojeti. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. **Další utahování šroubu není možné.** Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V** dle **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Vhodné pro:

Šrouby s vnitřním šestihranem.

### Technický popis

Měření	Krouticí moment
Nastavený utahovací moment	500 cNm
Signalizace spuštění	dotykový
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Řada	400 i VDE

Typ připojení	výměnná čepel
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Maximální utahovací moment	4 cNm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Feedback	s vypínáním
Nastavený utahovací moment	5 Nm
Hmotnost	122 g
Měřicí technika	mechanický
Celková délka L	141 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Délka čepele	93 mm
Data lze protokolovat	ne
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Označení výrobce	400 i Hex
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák