

**Garant****TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 9,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202004 9,7
GTIN	4062406125974
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

S DLC povlakováním  $sp^2$  nejnovější generace.

Pro hrubování a dokončování.<br>Do  $2 \times D$  v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.<br>Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.<br>Šikmé zanořování možné do  $45^\circ$ .

**Výhoda:**

**Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.**

**Technický popis**

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Počet zubů Z	3
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,12 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Délka břitu $L_c$	22 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Ø břitu $D_c$	9,7 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	30 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,09 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	9,5 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Celková délka L	72 mm
Rohové zaoblení $r_v$	0,32 mm
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Alu	vhodný	550 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N

PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

### Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB