

**Garant****Elektronický momentový klíč s digitálním číselným úchylkoměrem,  
Maximální utahovací moment: 340Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	655550 340
GTIN	4045197727879
Třída artiklu	61E

**Popis****Provedení:**

Velmi přesný elektronický momentový klíč s digitálním číselníkovým úchylkoměrem. Korpus ocelový, matně chromovaný, pevná prepínací ráčna s vyhazovačem. Digitální ukazatel hodnoty Nm a ukazatel stavu akumulátoru. Ovládací tlačítko pro zapínání a reset, automatické vypnutí po 2 minutách.

**Měrná jednotka:** Nm, lbfft.

- **Prepínací ráčna s vyhazovačem.**
- **Displej s indikátorem stavu baterie.**
- **Jedno tlačítko pro On / Reset.**
- **Konektor mini USB pro nabíjení.**
- **Ergonomická rukojeť.**

TFT displej 3,5 palce s dvojitou stupnicí (Nm-lbfft).

**Funkce:**

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pro pozdější odečtení. **Zobrazení:** Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivá).

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Přesnost:**

Ve směru hodinových ručiček  $\pm 2 \%$ , proti směru hodinových ručiček  $\pm 3 \%$ .

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### **Rozsah dodávky:**

Nabíjecí kabel mini-USB pro TFT displej. Včetně stabilního plastového kufríku

#### **Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

## Technický popis

Hmotnost	1650 g
Maximální utahovací moment	340 Nm
Rozlišení	0,1 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Rozsah utahovacích momentů	68 - 340 Nm
Rozsah utahovacích momentů	50 - 250 lbfft
Úhlopříčka displeje	3,5 palec
Počet obsažených baterií	1
Feedback	se zobrazením
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [ $l_3$ ]	567 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Celková délka L	655 mm
Měření	Krouticí moment
Ukazatel	digitální
Přepínatelné rozlišení	Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	Vlečná ručička

Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	elektronické
Typ baterií	LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Momentový klíč

### Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrováníMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020030 400/2

### Příslušenství

Coin Driver krátký Délka čepele 45 mm	664311 45
Sada náhradních dílů pro ráčny Hnací čtyřhran 1/2 palec	655556 1/2
Coin Driver Délka čepele 45 mm	664310 45