



Elektronický momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 1000cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659005 1000
GTIN	4018754299386
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zabudovaná bitová ráčna s 80 zuby pro pracovní úhel pouze 4,5°. To umožňuje jemnou stupňovitou práci u těžko dostupných šroubení.

Mechanika s kulovým mechanismem se při dosažení cílového utahovacího momentu slyšitelně a hmatatelně uvolní. Po spuštění zabrání posuvný mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu a přetažení šroubu.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje práci bez únavy. Na konci rukojeti je zabudovaný hnací čtyřhran 1/4 palce. Odolné proti olejům, tukům, palivům a brzdovým kapalinám.

- **Tři provozní režimy a optický, akustický a dotykový signál stop.**
- **Kapacita paměti: Až 2 500 naměřených hodnot.**
- **Přes zabudované mikro-USB rozhraní je možné načtení a zdokumentování naměřených dat na koncových zařízeních.**
- **Světlý barevný OLED displej šetřící akumulátor.**

Měrné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf-in

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion akumulátoru 3,6 V / 2,6 Ah typ 18650 (nabíjení probíhá externě), software SENSOMASTER 4, mikro USB na kabel USB-A, držák bitů (šestihranná upínací část D 6,3; 1/4 palce). V plastovém kufru. S příčnou rukojetí.

Upozornění:

Vhodná nabíječka a nabíjecí adaptér jsou k dispozici na vyžádání. Přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 vel. 2600 resp. alternativně vel. 3500.

Technický popis

Data lze protokolovat	ano
Celková délka L	317 mm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Kalibrování	O3
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	cNm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Přepínatelné rozlišení	lbf·ft
Přepínatelné rozlišení	oz·in
Feedback	se zobrazením
Feedback	akustický signál
Feedback	vypínatelné
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Rozlišení	1 cNm
Měření	Krouticí moment
Rozsah utahovacích momentů	1 - 10 Nm
Maximální utahovací moment	1000 cNm
Bitový upínač	F 6,3
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Řada	TORSIOTRONIC
Ukazatel	digitální

Měřicí technika	elektronické
Hmotnost	684 g
Rozhraní	USB rozhraní
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Rozsah utahovacích momentů	100 - 1000 cNm
Upínací 4hran	1/4 palec
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Napětí akumulátorů	3,6 V
Vyměnitelný akumulátor	ano
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------