



Zalamovací momentový klíč se stupnicí, maximální utahovací moment – typ: 800-3/4 Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657755 800-3/4
GTIN	2050002047334
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Robustní, jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. **Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné.** Otáčením -hranu pro pravé a levé utahování. Integrovaná funkce ráčny.

Měrné jednotky: N·m, lbf·ft.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Pro kontrolované utahování šroubů s předepsaným utahovacím momentem. Především při údržbě, montáži a opravách, ale také u malých sérií.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavení utažení: utahování doprava a doleva

Přesnost měření utahovací moment: $\pm 4\%$

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Kalibrování: O1

Celková délka L: 1214 mm

Rozsah utahovacích momentů: 200 - 800 Nm

Rozsah utahovacích momentů: 150 - 600 lbf·ft

Dělení stupnice, 1 dílek =: 10 Nm

Hmotnost: 7300 g

Upínací 4-hran: 3/4 palec

Technický popis

Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Data lze protokolovat	ne
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Celková délka L	1214 mm
Signalizace spuštění	dotykový
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měřicí technika	mechanický
Upínací 4-hran	3/4 palec
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazatel	analogové
Přesnost měření utahovací moment	±4 %
Maximální utahovací moment	800 Nm
Rozsah utahovacích momentů	150 - 600 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 Nm
Hmotnost	7300 g
Rozsah utahovacích momentů	200 - 800 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Funkce zalomení	ano
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

