



Zalamovací momentový klíč se stupnicí, maximální utahovací moment – typ: 1000-1 Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657755 1000-1
GTIN	2050002047365
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Robustní, jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. **Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné.** Otáčením -hřanu pro pravé a levé utahování. Integrovaná funkce ráčny.

Měrné jednotky: N·m, lbf·ft.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Pro kontrolované utahování šroubů s předepsaným utahovacím momentem. Především při údržbě, montáži a opravách, ale také u malých sérií.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavení utažení: utahování doprava a doleva

Přesnost měření utahovací moment: $\pm 4\%$

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Kalibrování: O1

Celková délka L: 1449 mm

Rozsah utahovacích momentů: 300 - 1000 Nm

Rozsah utahovacích momentů: 200 - 750 lbf·ft

Dělení stupnice, 1 dílek =: 20 Nm

Hmotnost: 7900 g

Upínací 4-hřan: 1 palec

Technický popis

Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	1449 mm
Maximální utahovací moment	1000 Nm
Data lze protokolovat	ne
Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnost	7900 g
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Ukazatel	analogové
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Rozsah utahovacích momentů	200 - 750 lbfft
Upínací 4-hran	1 palec
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Přesnost měření utahovací moment	±4 %
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanický
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Dělení stupnice, 1 dílek =	20 Nm
Rozsah utahovacích momentů	300 - 1000 Nm
Funkce zalomení	ano
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

