



## Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl šroubovák se středovou rukojetí, Typ: 7112796



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**FEIN ACCU TEC vypínací utahováky** jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.**

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

**Volně programovatelné parametry:** Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

**Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový** až do 500 000 šroubových spojů.

**Rozsah dodávky:**

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy.** Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300. Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381. Služba přednastavení krouticího momentu na poptávku.

## Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost včetně akumulátoru	0,8 kg
Rozsah otáček	80 - 900 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	ASM 18-12 PC
Rozsah utahovacích momentů	4 - 12 Nm
Konstrukce	Šroubovák se středovou rukojetí
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Upínač nástroje	1/4 palce HEX (E 6,3)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654300 10
Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“ Maximální utahovací moment 25 Nm	654300 25
	654300 2

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“  
Maximální utahovací moment 2 Nm

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“

654340

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru FE18 V

073837 FE18

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru FE18 V

073835 FE18