

**TMSERROR, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1855 M8
GTIN	4045197735119
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Typ C** (2–3chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	8 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8
Obsah	10

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M8

135855 M8