

**TMSERROR, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1855 M5
GTIN	4045197735096
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Typ C** (2–3chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	70 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M5
Obsah	10

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M5

135855 M5