

**TMSERROR, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1645 M10
GTIN	4045197734914
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	100 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	8 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Závit Ø	10 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 2 6H

Hloubka závitů	30 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M10
Obsah	10
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E M M10

132645 M10