

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: HSK63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 HSK63
GTIN	4062406127251
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Technický popis

Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	300 kg
Vhodné pro barevný kód	K12

Celková délka L	127 mm
Užitná délka L ₁	95 mm
Dráha pružiny	3 mm
Ø stopky D ₁	12 mm
Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Ø pouzdra D	44 mm
Upnutí	HSK 63
Druh produktu	Středicí hrot