

Garant**Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30°, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320643 4
GTIN	4062406127282
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Přesné provedení s dodatečnou pevností v uložení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Stopka MK kalená a broušená.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
- S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
- výborně vhodné pro výrobu závitů a ozubení.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Výhoda:

Odtlačovací matice odstranitelná dopředu, aby nedocházelo k žádné rušivé kontuře v procesu obrábění.

Použití:

Obrábění malých a nejmenších dílů, např. obrábění závitů, při optimální dostupnosti rovné plochy.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací matice.

Ø pouzdra D: 38 mm

Celková délka L: 185 mm

Užitná délka B: 82 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 10 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Technický popis

Ø pouzdra D	38 mm
Největší Ø hrotu 30° A	20 mm
Největší Ø hrotu 60° A	10 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Pro hmotnost obrobku	1400 kg
Celková délka L	185 mm
Morse kužel	MK4
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Užitná délka B	82 mm
Délka hrotu C	33 mm
Provedení	s odtlačovací maticí
Druh produktu	Středicí hrot