

Garant**Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu, Typ: S54****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 979001 S54 |
| GTIN | 4062406133931 |
| Třída artiklu | 9SA |

Popis**Provedení:**

Flexibilní systém pro výdej zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřících prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a řady artiklů spotřebního materiálu. Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Díky individuálně objednávaným softwarovým balíčkům jsou systémy přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.

Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Obsah:

Dělicí materiál: 200× č. 960540 vel. 149; 12× č. 960560 vel. 149

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 48×50 mm; 6×100 mm

Rozsah dodávky:

Rozšiřující systémy: Skříň pro výdej zboží včetně organizérů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

| | |
|---------------------------------|---|
| Šířka | 717 mm |
| Výška | 1390 mm |
| Hloubka | 750 mm |
| Počet zásuvek | 54 |
| Typ | Rozšiřovací skříň kompletní |
| Hmotnost | 404 kg |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 15 kg |
| Užitná šířka zásuvek | 153 mm |
| Úložná plocha | 5 m ² |
| Rozdělení uvnitř zásuvky | 9×36 E |
| Užitná hloubka zásuvek | 612 mm |
| Řada | Tool24 Smartline |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | System pro výdej zboží |