



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® izolované dle VDE, KW, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726653 125
GTIN	4003773084099
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Rukojeti s plastovým potahem pro práce pod napětím, **izolovány do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Délka břitu	9 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah

Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště