

**Garant****Tool24 Locker – Master systém DE, Typ: 180/40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979300 180/40
GTIN	4062406134754
Třída artiklu	9SA

**Popis****Provedení:**

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.

Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky Easyfix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.

Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat.

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. Systém výdeje po jednotlivých kusech se 40 policemi pro drobnější zboží.

**Výhoda:****Hoffmann Group Connected**

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

**Použití:**

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufry z plastu L-BOXX®.

**Osazení:**

Počet polic × výška v mm: 32 × 140; 8 × 220

**Rozsah dodávky:**

Master systém DE s 22palcovou dotykovou obrazovkou, skenerem čárových kódů, PC včetně softwarového balíčku Basic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříň rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.

Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.

Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

## Technický popis

Výška	1965 mm
Hmotnost	275 kg
Hloubka	500 mm
Šířka	1100 mm
počet přihrádek	40
Nosnost jedné přihrádky	25 kg
Přihrádka užitná hloubka	450 mm
Přihrádka užitná výška (1)	140 mm
Přihrádka užitná výška (2)	220 mm
Přihrádka užitná šířka	180 mm
Řada	Tool24 Locker
Řada	Hoffmann Group Connected
Řada	Tool24 Locker
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System pro výdej zboží