



Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: MAG-PRO



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

LED akumulátorová pracovní svítilna s vysoce výkonnými LED s vysokým světelným výkonem a výklopnými, otočnými závěsnými háky a silným upevňovacím magnetem. Nová generace verze **MAG3** s nanejvýš vysokým světelným výkonem, velmi silné bodové i hlavní světlo, s předním ukazatelem dobíjení.

Vysoce výkonná LED technologie COB pro velmi jasné, **homogenní plošné světlo se dvěma stupni jasu.**

Plynule nastavování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah

Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný tok	60 - 600 lm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů	3,7 V
Osvětlovací těleso	Modul LED
Ochranná třída IP	IP 54
Celková šířka	70 mm
Doba svícení	1,5 - 15 h
Celková délka	270 mm
Hmotnost	312 g
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	MAG-PRO
Druh produktu	Pracovní svítilna