




## Momentový šroubovák plně izolovaný, Typ: 5



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659953 5      |
| GTIN           | 4013288206114 |
| Třída artiklu  | 63F           |

### Popis

#### Provedení:

Ergonomicky tvarovaná vícesložková příčná rukojeť pro optimální přenos síly. Každý šroubovák je **přednastavený na utahovací moment** vhodný pro příslušnou velikost šroubu. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na rukojeti. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. **Další utahování šroubu není možné.** Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V** dle **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Vhodné pro:

Šrouby s vnitřním šestihranem.

### Technický popis

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit |
| Celková délka L                       | 141 mm         |
| Řada                                  | 400 i VDE      |
| Data lze protokolovat                 | ne             |
| Přesnost měření utahovacího momentu   | ±10 %          |
| Nastavení hodnoty vypínání            | přednastavený  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Feedback                         | s vypínáním              |
| Nastavení utažení                | Utahování doprava        |
| Nastavený utahovací moment       | 500 cNm                  |
| Měřicí technika                  | mechanický               |
| Princip vypínání                 | mechanická kluzná spojka |
| Nastavený utahovací moment       | 5 Nm                     |
| Měření                           | Krouticí moment          |
| Typ připojení                    | výměnná čepel            |
| Hmotnost                         | 122 g                    |
| Signalizace spuštění             | dotykový                 |
| Délka čepel                      | 93 mm                    |
| Přepínatelné rozlišení           | Nm                       |
| Maximální utahovací moment       | 5 cNm                    |
| Unášecí profil                   | 6-hranný šroubovák       |
| Označení výrobce                 | 400 i Hex                |
| Pevně nastavený utahovací moment | ano                      |
| Druh produktu                    | Momentový šroubovák      |