

3M**Fibrový kotouč (CER) 787C, Ø 115 mm, Zrnitost: 80**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566477 80
GTIN	50076308897388
Třída artiklu	53F

Popis

Provedení:

Dodatečně nanesený pomocný brusný prostředek zajišťuje chladný brus bez náběhových barev a brání usazování na mazlavé materiály.

Přesně tvarované **vysoce výkonné brusné zrno** ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu.

Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.

Vulkánfibr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky. Vysoce výkonný fibrový kotouč s otevřeným posypem.

Použití:

K obrábění **ušlechtilé oceli, hliníku**, titanu a slitin niklu.

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje **příjemnou, ergonomickou práci** s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fibrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.

Technický popis

Řada	787C
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	hliník
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		