



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M12FIWF12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.**
- **Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.**
- **Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu.**
- **DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.**

S pojistným kroužkem.

Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Technický popis

Označení výrobce	M12FIWF12-422X
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Hmotnost	1,1 kg
Počet rázů 3. stupně	0 - 3200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 1. stupně	339 Nm
Počet rázů 1. stupně	0 - 1100 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	12 V
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Počet rázů 2. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Typické použití	Heavy Duty
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
--	-------------