

**TMSERROR, M: M5****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	GG1645 M5
GTIN	4045197734884
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet drážek na třísky	2
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet břitů Z	2
Stoupání závitu	0,8 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	5 mm
Norma	DIN 371

Hloubka závitů	15 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Obsah	10
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E M M5

132645 M5