

HOLEX**TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1054 5
GTIN	4045197735782
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Pro **hrubování a dokončování**.Do 1×D v plném materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu.Konstrukční rozměry dle **výrobní normy**.**Jako č. 203054.****Výhoda:**

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Obsah:

5 ks.

Technický popis

Délka břitu L_c	13 mm
Ø břitu D_c	5 mm
Celková délka L	57 mm
Počet zubů Z	4
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	17 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Uvolňovací Ø D ₁	4,8 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,03
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Obsah	5
Řada	Pro Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M

GG(G)	vhodný	250 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK hrubovací fréza HOLEX Pro SteelHPC Ø DC 5 mm

203054 5