



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2 Plus“, Maximální utahovací moment: 350Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654476 350
GTIN	5060207566131
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **3 uživatelské režimy: průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First Peak), zobrazení vrcholové hodnoty (Final-Peak).**
- **Snadné zadání cílového utahovacího momentu s tolerancemi.**
- **LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.**
- **Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem a přenos dat.**
- **Zobrazení na displeji v 12 jazycích.**
- **Možnost uložení až 15 cílových točivých momentů.**
- **Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.**

Výhoda:

Rychlá a opticky snadno rozpoznatelná indikace stavu díky změně barev displeje (červená, žlutá, zelená). Možný snadný přenos naměřených údajů prostřednictvím USB rozhraní.

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

Nastavování pravotočivých **momentových šroubováků a klíčů** s resp. bez stupnice.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty $\pm 1\%$.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.

Technický popis

Maximální utahovací moment	350 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Rozsah měření	10 - 350 Nm
Hmotnost	2,7 kg
Zobrazovací přístroj výška	110 mm
Zobrazovací přístroj šířka	138 mm
4hranný adaptér	1/2 palec
Zobrazovací přístroj hloubka	117 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Nastavení utažení	utahování doprava
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400
Kalibrace DAkKS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 1000	020130 1000