

Garant**Tool24 Locker – Master systém EN, Typ: 450/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979310 450/10
GTIN	4062406134761
Třída artiklu	9SA

Popis**Provedení:**

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.

Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky Easyfix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.

Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat.

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. Systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění většího zboží v policích s výškou 460 mm a šířkou i hloubkou 450 mm.

Výhoda:**Hoffmann Group Connected**

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufry z plastu L-BOXX®.

Osazení:

Počet polic × výška v mm: 8 × 300; 2 × 460

Rozsah dodávky:

Systém Master EN s 22palcovou dotykovou obrazovkou, skenerem čárových kódů, PC včetně softwarového balíčku Basic, **provozní systém anglický.**

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříň rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.

Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.

Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

Technický popis

Hmotnost	210 kg
Šířka	1100 mm
Hloubka	500 mm
Výška	1965 mm
Nosnost jedné přihrádky	25 kg
počet přihrádek	10
Přihrádka užitná hloubka	450 mm
Přihrádka užitná výška (2)	460 mm
Přihrádka užitná šířka	450 mm
Přihrádka užitná výška (1)	300 mm
Řada	Tool24 Locker
Řada	Hoffmann Group Connected
Řada	Tool24 Locker
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System pro výdej zboží