



## Fíbový kotouč XF 733 (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	566451 60
GTIN	4018875001424
Třída artiklu	56V

### Popis

#### Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

**VSM XF 733 s maximálním brusným výkonem a životností** na neželezných kovech jako je **hliník**. Dodatečná vrstva, aktivní pro broušení, brání usazení a přilnutí třísek.

Druh zrna: **keramické zrna s povlakem aktivním pro broušení (STEARAT Plus)**.

#### Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K **broušení rovných nebo klenutých ploch** s vysokou **pružností**.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

### Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Zrnitost	60
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
optimalizováno pro materiál	Hliník
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč