

**3M****Fibrový kotouč (CER) 782C, Ø 178 mm, Zrnitost: 60**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	566473 60
GTIN	50076308897203
Třída artiklu	53F

## Popis

### Provedení:

Přesně tvarované **vysoce výkonné brusné zrn** ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu.

**Podstatně zvýšený úběrový výkon** při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.

**Vulkánfibr** extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky. Vysoce výkonný fibrový kotouč s otevřeným posypem.

### Použití:

K obrábění **oceli** a neželezných kovů.

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje **příjemnou, ergonomickou práci** s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fibrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.

## Technický popis

Označení výrobce	782C
Řada	782C

Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 178 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	Keramika
Optimalizováno pro materiál	Litina
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		