

**Garant****Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení X-LOCK EXTRA ÚZKÝ, INOX, Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563273 115
GTIN	4062406151713
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**

Speciální typ na **INOX**.

Nové, **vysoce výkonné provedení**, zhotovené podle nejmodernější technologie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Zvýšený řezný výkon** díky drsným bočním brusným plochám, vynikající životnost, **zlepšené chování při najíždění**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**.

Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů se systémem X-LOCK.

**Specifikace:**

**A60R-BF.**

**Upozornění:**

Dělicí kotouče X-LOCK jsou kompatibilní směrem dolů a lze je používat i na konvenčních úhlových bruskách.

**Technický popis**

Ø kotouče	115 mm
-----------	--------

Popis tvaru	rovný
Šířka kotouče	1 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A60R-BF
Řada	system X-LOCK
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

