

**Garant****NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC: 3,58mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 162902 3,58   |
| GTIN           | 4062406138059 |
| Třída artiklu  | 110           |

**Popis****Provedení:**

**Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.**

**Provedení pro NC stroje** podobné DIN 212 s Ø **sudé stopky** pro **standardizované upínače** speciálně v **hydraulických upínacích trnech** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro **nejvyšší přesnost obvodové házivosti** a **bezpečnost pracovního procesu**. **Není nutné opatřovat zvláštní upínače.**

S dlouhými břity a levotočivou spirálou.

**Údaje o toleranci:**

Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance **0 / +0,004 mm**.

Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance **0 / +0,005 mm**.

**Příklad objednávky:**

Požadovaný Ø 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.

Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.

Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný pro požadované lícování viz níže uvedená tabulka (strana 231). Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

**Upozornění:**

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro **H7 lícování** viz č. **162900**.

Výstružníky pro průměr a **lícování dle údaje** viz č. **162951**.

**Technický popis**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Celková délka L               | 70 mm |
| Délka vyložení L <sub>1</sub> | 42 mm |
| Délka břitu L <sub>c</sub>    | 18 mm |
| Počet břitů Z                 | 6     |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 4 mm                 |
| Tolerance                                    | 0 / 0,004            |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>      | 0,2 mm/ot,           |
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>                   | 3,58 mm              |
| Přídavek pro vystružování v Ø směrné hodnotě | 0,1 mm               |
| Povlak                                       | bez povlaku          |
| Řezný materiál                               | HSS E                |
| Norma                                        | Výrobní norma        |
| Vnitřní chlazení                             | ne                   |
| Stopka                                       | DIN 1835 A s h6      |
| Použití při způsobu vrtání                   | Při průchozím otvoru |
| Barevný kroužek                              | zelená               |
| Druh produktu                                | Phillips, bit        |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Alu                           | vhodný          | 20 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 20 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 10 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 7 m/min        | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 5 m/min        | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití | 4 m/min        | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 5 m/min        | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 5 m/min        | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 5 m/min        | S       |
| GG(G)                         | omezené použití | 5 m/min        | K       |
| CuZn                          | omezené použití | 13 m/min       | N       |
| Uni                           | vhodný          |                |         |

|            |        |
|------------|--------|
| Olej       | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |