



Jádrová vrtačka, Typ: MAB525



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Výkonné všestranné stroje na všechny druhy materiálů pro vrtání, **řezání závitů**, vystružování a zahlubování. **Pravá / levá rotace**, řídicí elektronika pro plnou hřídel, upínání nástrojů s **bezklíčovým rychlovýměnným vrtacím systémem** a tepelná ochrana umožňující mnoho různých použití. **Včetně jádrového vrtáku Ø 14 / 18 / 22 mm**, hloubka řezu 30 mm, **včetně rychloupínacího sklíčidla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér na závitové vrtání M10 / M12 / M16**.

Použití:

Plynulá regulace počtu otáček silně redukováného odstupňování převodovky umožňuje použití závitníků, spirálových vrtáků, výstružníků, záhlubníků a korunkových vrtáků pro všechny jakosti.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhadzovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného nářadí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**

- Vrtáčky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.
- Tlakové vrtáčky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.

Technický popis

Označení výrobce	MAB525
Maximální Ø vystružování	20 mm
Maximální Ø zahlubování	50 mm
Pracovní zdvih	160 mm
Délka magnetické nohy	90 mm
Rozsah otáček 2. stupně	180 - 580 min ⁻¹
Příkon	1600 W
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M20 mm
Šířka magnetické nohy	180 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	50 mm
Rozsah otáček 1. stupně	70 - 280 min ⁻¹
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK3
Šířka	171 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	20 mm
Délka	295 mm
Rozměry upínače nástrojů	19 mm Weldon
Výška	492 mm
Hmotnost	16 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtáčka

Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Sada korunkových vrtáků HSS	118825
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26