



## Jádrová vrtačka, Typ: MAB1300



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Třída artiklu	07E

### Popis

#### Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Nejvýkonnější magnetická vrtačka na korunkové vrtáky na trhu s motorem 2300 W, **jádrovým vrtáním do Ø 130 mm a řezáním závitů do M42**. Motor s velkým rozsahem otáček (30 - 550 1/min), 3cívkový magnet pro extrémně vysokou přídržnou sílu. Nový protikus pro snadnou přestavbu z jádrového na spirálové vrtání. **Servo podpora** pro vrtání téměř bez námahy. **Včetně jádrového vrtáku Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, hloubka řezu 55 mm. **Adaptér na závitové vrtání M20 / M24 / M27**.

#### Použití:

Plynulá regulace počtu otáček silně redukováného odstupňování převodovky umožňuje použití závitníků, spirálových vrtáků, výstružníků, záhlubníků a korunkových vrtáků pro všechny jakosti.

#### Rozsah dodávky:

Včetně kufříku, upínače jádrového vrtáku, vyhazovacího kolíku pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetických háčků na třísky**, systému mazání a nástroje k obsluze.

#### Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**

- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**
- **Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.**

## Technický popis

Maximální Ø vystružování	50 mm
Označení výrobce	MAB1300
Šířka magnetické nohy	360 mm
Rozměry upínače nástrojů	19 mm, 32 mm Weldon
Hmotnost	51 kg
Pracovní zdvih	310 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M42 mm
Délka	495 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK4
Šířka	255 mm
Rozsah otáček 2. stupně	50 - 120 min <sup>-1</sup>
Výška	560 mm
Maximální Ø zahlubování	80 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	45 mm
Délka magnetické nohy	120 mm
Rozsah otáček 3. stupně	130 - 350 min <sup>-1</sup>
Rozsah otáček 1. stupně	30 - 80 min <sup>-1</sup>
Rozsah otáček 4. stupně	210 - 550 min <sup>-1</sup>
Příkon	2300 W
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	130 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

## Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Sada korunkových vrtáků HSS	118825
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23