



Jádrová vrtačka SB, Typ: MAB525



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Vrtačka na korunkové vrtáky se **Swivel Base**, možností **seřízení i při zapnutém magnetu**.

Rozsah otáčení až do 20° na obou stranách a plynulé seřizování dopředu i dozadu (15 mm).

Výkonné všestranné stroje na všechny druhy materiálů pro vrtání, **řezání závitů**, vystružování a zahlubování. **Pravá / levá rotace**, řídicí elektronika pro plnou hřídel, upínání nástrojů s **bezklíčovým rychlovýměnným vrtacím systémem** a tepelná ochrana umožňující mnoho různých použití. **Včetně jádrového vrtáku Ø 14 / 18 / 22 mm**, hloubka řezu 30 mm, **včetně rychloupínacího sklíčidla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér na závitové vrtání M10 / M12 / M16**.

Použití:

Plynulá regulace počtu otáček silně redukováného odstupňování převodovky umožňuje použití závitníků, spirálových vrtáků, výstružníků, záhlubníků a korunkových vrtáků pro všechny jakosti.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhazovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného náradí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**
- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**
- **Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.**

Technický popis

Šířka magnetické nohy	180 mm
Příkon	1600 W
Označení výrobce	MAB525
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK3
Rozsah otáček 2. stupně	180 - 580 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	19 mm Weldon
Maximální Ø zahlubování	50 mm
Pracovní zdvih	160 mm
Délka magnetické nohy	90 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M20 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	20 mm
Rozsah otáček 1. stupně	70 - 280 min ⁻¹
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	50 mm
Maximální Ø vystružování	20 mm
Délka	295 mm
Šířka	171 mm
Hmotnost	16 kg
Výška	492 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Jádrová vrtačka