



Jádrová vrtačka SB, Typ: MAB845



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- **Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.**
- **Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.**
- **Převodovka v olejové lázni.**

Vrtačka na korunkové vrtáky se **Swivel Base**, možností **seřízení i při zapnutém magnetu**.

Rozsah otáčení až do 20° na obou stranách a plynulé seřizování dopředu i dozadu (15 mm).

Nabitý silou pro těžké nasazení. Korunkový vrták až do Ø 100 mm. **Řezání závitů maximálně do M30** díky

adaptérům, které jsou součástí dodávky. Upínač nástrojů MK3 s **vrtacím systémem pro rychlou výměnu Keyless**. Tepelná ochrana a kluzná spojka chrání stroj i nástroj. Motor se 4 převodovými stupni, regulační elektronika se spínáním celých vln a vypnutí utahovacího momentu umožňují optimálně nastavit počet otáček, aniž by poklesl výkon. **Včetně korunkového vrtáku Ø 17,5 / 21 / 24 mm, hloubka řezu 55 mm; adaptér na závitové vrtání M20 / M24 / M27.**

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhadzovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného nářadí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**

- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**
- **Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.**

Technický popis

Rozsah otáček 3. stupně	140 - 360 min ⁻¹
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M30 mm
Rozsah otáček 2. stupně	65 - 175 min ⁻¹
Hmotnost	25 kg
Rozměry upínače nástrojů	19 mm, 32 mm Weldon
Šířka magnetické nohy	220 mm
Rozsah otáček 4. stupně	220 - 600 min ⁻¹
Příkon	1800 W
Pracovní zdvih	255 mm
Maximální Ø zahlubování	50 mm
Délka	370 mm
Rozsah otáček 1. stupně	40 - 110 min ⁻¹
Výška	475 mm
Délka magnetické nohy	110 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	31,75 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK3
Označení výrobce	MAB845
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	100 mm
Šířka	240 mm
Maximální Ø vystružování	31,75 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Jádrová vrtačka

