

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160405L HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 250 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	UM
Hlavní způsob použití	UNI
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 250 m/min
Druh	HB725
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Lamač třísek	2,2 mm
Povlak	PVD
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení