

Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 201303 3,8 |
| GTIN | 4062406152604 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis
Provedení:

 Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

 Délka břitu L_c : 6 mm

Celková délka L: 54 mm

 Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | e8 |
| Stopka | DIN 6535 HE s h6 |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ² | 0,02 mm |
| Počet zubů Z | 2 |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |

| | |
|--|--|
| Tvar stopky | HB |
| Celková délka L | 54 mm |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ² | 0,025 mm |
| Ø břitu D_c | 3,8 mm |
| Stopka Ø D_s | 6 mm |
| Délka břitu L_c | 6 mm |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Povlak | AlCrN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$ |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | $0,3 \times D$ při obvodovém frézování |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Stopková fréza |