

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201303 11,7
GTIN	4062406155537
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 16 mm

Celková délka L: 73 mm

Stopka Ø D_s : 12 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Ø břitu D_c	11,7 mm
Délka břitu L_c	16 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,06 mm
Celková délka L	73 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Počet zubů Z	2
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Stopková fréza