

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201303 18
GTIN	4062406155599
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu  $L_c$ : 24 mm

Celková délka L: 84 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 18 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

**Technický popis**

Počet zubů Z	2
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu $D_c$	18 mm
Stopka Ø $D_s$	18 mm
Délka břitu $L_c$	24 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Tvar stopky	HB
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Celková délka L	84 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Stopková fréza