



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/3Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Třída artiklu	250

Technický popis

Délka vyložení L_1	80 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	160 mm
Ø stopky D_5 h6	20 mm
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	11,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------