



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Třída artiklu	250

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky D_s h6	16 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,35 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	7,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------