



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
\varnothing stopky D_5 h6	16 mm
\varnothing břítu D_c	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	2
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,35 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	7,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------