



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 25/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Třída artiklu	250

Technický popis

$\varnothing D_3$	18 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Délka vyložení L_1	60 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	117 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,05 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------