



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/4mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221955 20/4   |
| GTIN           | 4960664741373 |
| Třída artiklu  | 250           |

### Technický popis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Počet břitů Z                                 | 4                    |
| Celková délka $L_{celk.}$                     | 101 mm               |
| Ø $D_3$                                       | 13 mm                |
| Délka vyložení $L_1$                          | 50 mm                |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička           | LOGU 0303..          |
| Ø stopky $D_s$ h6                             | 20 mm                |
| Šroub pro vyměnitelné destičky                | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Maximální hloubka řezu $a_{p max}$            | 1 mm                 |
| Ø břitu $D_c$                                 | 20 mm                |
| Vnitřní chlazení                              | ano                  |
| Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$          | 38 mm                |
| Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$          | 33 mm                |
| Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$        | 1,52 stupeň          |
| Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$ | 11,3 mm              |
| Úhel nastavení $\kappa$                       | 15 stupeň            |
| Provedení stopky                              | stopka Weldon        |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Použití frézy      | Kruhové frézování |
| Použití frézy      | Ramping           |
| Použití frézy      | Kolmé frézování   |
| Strategie obrábění | HPC               |
| Druh produktu      | Kopírovací fréza  |

---

## Příslušenství

|               |        |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229713 |
|---------------|--------|