



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Třída artiklu	250

Technický popis

Upínací závit M	M8
Ø D ₃	9 mm
Celková délka L _{celk.}	25 mm
Počet břitů Z	2
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Ø břitu D _c	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	7,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	25 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,35 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	30 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------