

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 28/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Třída artiklu	250

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D <sub>c</sub>	28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	35 mm
Upínací závit M	M12
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	19,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	0,89 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	54 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------